

myReaderTM
low vision auto-reader

HumanwareTM

**Ponovno odkrijte
užitek v branju**



myReader ve, kako radi berete.

myReader™ je prvi avtomatski čitalnik za slabovidne, na svetu in bo za vedno spremenil Vaš pogled na povečevanje teksta. Ljudem s slabim vidom omogoča, da lahko počnejo več kot je samo prebiranje računov in pisanje listkov za v trgovino. Ponovno lahko berejo svoje najljubše knjige. Za razliko od svoje redhodnice "elektronske luppe", myReader zajame sliko celotne strani in Vam jo nato pokaže točno tako, kot jo želite brati.

Oglejte si te nove sodobne lastnosti:

- Prikazovanje celotnih strani
- Premikanje brez XY drsnic
- Možnost preurejanja teksta (stolpcev, vrstic & oblik besed)
- Samodejno premikanje po besedilu
- Vgrajen 15" LCD zaslon
- 75 Herčna frekvenca osveževanja za sliko brez migetanja
- Enostavno upravljanje
- Prikaz slike preko zunanje kamere
- Ročica za prenašanja in po želji Kovček

SmartSense™
technology



Nekaj Vaših najljubših reči...

Pri myReaderju smo se prepričali, da je ohranil priljubljene lastnosti elektronskih lup.

Te so: paleta kombinacij kontrastnih barv za prikazovanje besedila, možnost ročnega pisanja in drugih ročnih opravil, samodejna izostritev in možnost deljenega zaslona za delo z računalnikom.

Dobro si oglejte myReader.

Nič več premične mizice. myReader lahko prikaže besedilo tako kot si to želite; kot neskončni stolpec, kot neskončno vrstico ali celo samo eno besedo na enkrat.

Lahko si nastavite hitrost, pri kateri berete in myReader bo samodejno drsel po besedilu z nastavljeno hitrostjo. myReader Vam omogoča tudi, da po besedilu drsite ročno s pomočjo sledilne kroglice, ali pa ga berete po sklopih.

To bo
spremenilo
bo vaš
pogled na



Stolpec

To bo spre



Vrstica

To bo



Beseda

myReaderTM
low vision auto-reader

Boljša rešitev od premične mizice - roke imate kjer želite

Pri myReaderju Vam ni potrebno ročno premikati knjige pod lupo. Pri njem je besedilo preurejeno in na zaslonu prikazano tako kot si to želite.

Med branjem morate po besedilu drseti le v eno smer. Ni Vam več potrebno drseti naprej in nazaj ter vsakič ko prenehate z branjem prejšnje vrstice iskati naslednjo.

Pripravljeni, pozor... Berite.

Priročnik za hiter začetek Vam bo pokazal, kako lahko je pripraviti in uporabljati myReader, podrobna navodila za uporabo pa Vam bodo omogočila, da boste brali karseda učinkovito. Pregledna nadzorna plošča vse myReader-jeve funkcije približa do Vaših prstov, tako da boste lahko gladko in hitro uporabljali bralni način za knjige, revije in časopise, in ročni način za stvari kot so pisanje na roko in vstavljanje nitke v šivanko.

In vse to je enostavno kot A, B, PC...

myReader lahko uporablja monitor računalnika. Med branjem in uporabo računalnika lahko preprosto preklapjate, ali pa uporabljate možnost deljenega zaslona.

Več od knjig?

Pisanje z roko, reševanje križank, prebiranje nalepke na steklenici... Ta ročna opravila so z myReaderjem pravi užitek. Kadarkoli se pojavi potreba, myReader samodejno preklopi iz samodejnega v ročni način.



Vgrajen LCD zaslon brez migetanja

MyReader deluje pri 75 Hercih, tako, da je slika na njem zelo ostra, ne migeta in ne seva. Za dodatno udobje lahko zaslonu ergonomsko nastavite višino in kot nagiba. Dobra novice za oči in splošno udobje.

myReader je prijazen do oči

myReader ljudem močno olajša branje. Neodvisni testi* kažejo, da imajo tri od štirih oseb raje myReaderja kot elektronsko lupo. Testi pri myReaderju kažejo tudi povečano hitrost branja. S prikazovanjem celotne strani, možnostjo samodejnega drsenja po tekstu, in odpravljeni potrebi po premični mizici, Vam myReader omogoča ponovno odkriti užitek v branju.

*Ti testi so bili narejeni pod nadzorom laboratorija Human Interface Technology z Nove Zelandije.

myReaderja se boste hitro navadili

Ena myReaderjevih najboljših lastnosti je njegova prenosljivost. V treh preprostih korakih se zloži v praktičen kovček.

Ker je mnogo lažji od elektronske lupe in ima ročico za prenašanje, ga je možno z lahkoto prenašati iz sobe v sobo. Za daljša potovanja Vam je na voljo zelo priročen potovalni kovček.



SmartSense moč za MyReader-jem

HumanWare je ponovno dokazal svojo inovativnost s tem, ko Vam je prinesel SmartSense tehnologijo, ki myReaderju omogoča da prepozna in preoblikuje dokumente, ki jih zajame in nadzoruje tekst.

myReaderju omoča, da deluje tako v fiksni načinu, kot tudi v načinu žive slike. Nadzoruje besedilo, ki ga berete in Vam ga prikaže tako kot si to želite.

SmartSenseTM
technology

Ponovno odkrijte užitek v branju

Za ostale informacije, za brezplačno demonstracijo ali nakup pokličite še danes:

DIOPTA d.o.o.
Aljaževa ulica 30, Ljubljana
Tel. 01 51 981 48, fax. 01 51 871 92,
GSM 041 730 590
e-mail: diopta@siol.net

myReaderTM
low vision auto-reader

Tehnični podatki

- * Možnost prikaza celotne strani (Največja velikost prikaza je A4)

Razpon povečave

- * 15" LCD zaslon: 0.7x - 45x
- * 21" CRT zaslon: 0.9x - 60x

Nastavitev slike

- * Povsem barvna slika
- * Visokokontrastni črno-bela slika
- * Pozitivna ali negativna slika
- * Možnost izbire barve teksta in ozadja (5 prednastavitev z izbiro 56 barvnih kombinacij)
- * Možnost deljenega zaslona z računalnikom, z ločljivostmi vse do 1024 x 768 pri 75 Hercih

Izdelan v skladu z certifikatom kakovosti ISO9001:2000

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

